SKINTOP® MS-NPT BRUSH

SKINTOP® MS-NPT BRUSH, простой латунный кабельный сальник с быстроустанавливаемым контактом экрана и максимальной свободой при монтаже, соединительная резьба NPT



Надёжность

ЭМС

Расширенный температурный диапазон

Различные разрешение на эксплуатацию

Преимущества

Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°
Быстрый монтаж в сравнении с подобными системами
Также для подсоединения экрана к другому кабельному вводу
Простые и надежные
Свободная подгонка кабелей при монтаже

Области применения

Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплетки
Техника автоматизации
Двигатели большой мощности
Преобразователь частоты
Конвейерные и транспортные системы

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

Конструкция

Последнее обновление (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® MS-NPT BRUSH

Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Материал:	Корпус: Латунь, покрытая никелем, глухая гайка: Латунь, покрытая никелем насадка: ЭМС-щетка, полиамид: Уплотнительное кольцо, латунная проволока: Уплотнительное кольцо, эластомер: Эластомер
Класс защиты:	IP 68 - 10 bar NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Температурный диапазон:	Динамический: от -25 до +100 °C Статический монтаж: от -40 до +100°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

SKINTOP® MS-NPT BRUSH

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® MS-NPT BRUSH						
53112037	NPT 3/4"	9 - 17	29	43.0	15	10
53112047	NPT 1"	11 - 21	36	48.2	15	1
53112057	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	57.5	17	1
53112067	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	59.0	17	1
53112077	NPT 2"	34 - 45	67	63.3	17	1
53112087	NPT 2" plus	44 - 55	75	72.5	17	1

Последнее обновление (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16