


SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M, латунный кабельный сальник для кабелей диаметром до 98 мм, для условий эксплуатации, при которых стабильность механических и химических характеристик является критически важным фактором.

Информация

Также поставляются в исполнении без свинца — артикульные номера изделий без свинца заканчиваются на LF
С допуском IP69! Надежность и при процессах мойки машин и оборудования под высоким давлением и горячей водой!



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Стойкий к коррозии



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Стойкий к воздействию кислот



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Versatile properties make this a convincing product for a wide range of applications.

Best possible sealing enables protection class IP 68 (10 bar) and IP 69.

Optimal strain relief due to flexible slats.

Large, variable clamping range for different cable outer diameters up to 98 mm.

Innovative, double lamella cage in sizes M 75 x 1.5 to M 110 x 2 simplifies installation and prevents leverage with heavy cables.

Последнее обновление (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M

Области применения

For sealing and strain-relieving cable entry into an enclosure.
Withstands high chemical and mechanical stress.
Suitable for outdoor use, taking into account the temperature range.

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

For article names with the suffix "PLUS", the clamping range corresponds to the next higher thread size. The extended clamping range allows the insertion of cables with a larger diameter while maintaining the same connection thread.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
Сертификаты соответствия:	Разрешения VDE, UL и DNV применимы для размеров до M75x1,5
Материал:	Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR
Класс защиты:	IP 68 - 10 bar IP 69 (M12 - M63) NEMA Type 1, 4х, 6, 12
Температурный диапазон:	Динамический: от -25 до +100 °C Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® MS-M

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® MS-M						
53112000	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	16	26.5	6,5	100
53112010	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	33.0	7	100
53112020	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	37.0	8	50
53112030	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	38.5	8	25
53112040	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	45.5	9	25
53112116	M 32 x 1,5 PLUS	19 - 28.0	45	48.0	9	10
53112050	M 40 x 1,5	19 - 28.0	45	48.0	9	10
53112083	M 40 x 1,5 PLUS	27 - 35.0	54	55.5	15	5
53112060	M 50 x 1,5	27 - 35.0	54	55.5	10	5
53112070	M 63 x 1,5	34 - 45.0	67	67.0	15	5
53112080	M 63 x 1,5 plus	44 - 55.0	75	65.5	15	5
53112510	M 75 x 1,5	58 - 68.0	95	105.0	15	1
53112512	M 90 x 2	66 - 78.0	115	135.5	20	1
53112514	M 110 x 2	86 - 98.0	135	154.0	25	1
SKINTOP®MS-M — изготовлен из бессвинцовой латуни						
53112000LF	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	16	26.5	6,5	100
53112010LF	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	33.0	7	100
53112020LF	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	37.0	8	50
53112030LF	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	38.5	8	25
53112040LF	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	45.5	9	25
53112050LF	M 40 x 1,5	19 - 28.0	45	48.0	9	10
53112060LF	M 50 x 1,5	27 - 35.0	54	55.5	10	5
53112070LF	M 63 x 1,5	34 - 45.0	67	67.0	15	5