

## HITRONIC® HUN универсальные кабели

Universal cable with central loose tube and non-metallic strain relief


Универсальный кабель HITRONIC® HUN с центральным скрученным оптическим модулем, защитой от грызунов, диэлектрический

A/J-DQ(ZN)BH или U-DQ(ZN)BH

### Информация

BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Внутренняя/наружная прокладка



Ethernet/PLC/RF



Без галогенов



Термостойкие



Незначительный вес



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые

### Преимущества

Не распространяющие горение, для монтажа внутри и вне помещений

Удобный монтаж благодаря компактной конструкции, особо гибкие, прочная оболочка и маленький радиус изгиба

Стойкий к УФ-лучам, продольная и поперечная водонепроницаемость

Нет влияния электромагнитных помех, полностью диэлектрическая конструкция

### Области применения

Последнее обновление (27.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с.тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## HITRONIC® HUN универсальные кабели

Для прокладки внутри/вне помещений  
Распределительные сети  
Промышленная окружающая среда  
Прокладка: полимерные трубы, каналы, платформы

### Характеристики

Центральный оптический модуль с числом волокон до 24  
Волокна с цветовой кодировкой  
С продольной водонепроницаемостью  
Наружная оболочка без галогенов, не распространяющая горение  
Защита от грызунов

### Конструкция

Стекловолокно с первичным защитным покрытием  
Свободная укладка волокон в модуле, заполнение гелем ("loose tube")  
Стеклонити с водоблокирующим упрочнением для защиты от растягивающих усилий  
Наружная оболочка LSZH  
Цвет: темно-серый

### Техническая информация

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Классификация ETIM 5:              | ETIM 5.0 Class-ID: EC000034<br>ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель |
| Классификация ETIM 6:              | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034<br>Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель  |
| Размеры:                           | Первичная оболочка, волокно: 250 мкм<br>Кабель: см. таблицу                            |
| Маркировка жил:                    | Цветовой код волокон см. в техническом паспорте                                        |
| Тип оптического волокна:           | Стекловолокно GOF                                                                      |
| Стандартное обозначение:           | A/J-DQ(ZN)BH<br>U-DQ(ZN)BH                                                             |
| оптические характеристики:         | см. в техническом паспорте                                                             |
| Тип оптического волокна:           | Материал сердцевины волокна: стекло<br>Материал покрытия: стекло                       |
| Допустимый радиус изгиба:          | Неподвижное применение: $\geq 15 \times D$<br>Подвижное применение: $\geq 20 \times D$ |
| Допустимые растягивающие нагрузки: | Неподвижное применение: 1500 Н<br>кратковременно: 2000 Н                               |
| Температурный диапазон:            | Неподвижное применение: от -30 до +70 °C                                               |

### Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



**HITRONIC® HUN универсальные кабели**

| Артикул                 | Обозначение                           | Тип оптического волокна | Количество волокон | Наружный диаметр [мм] | Вес, кг/км |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| Многомодовые G 50 OM4   |                                       |                         |                    |                       |            |
| 27400404                | HITRONIC® HUN1500 4G<br>50/125 OM4    | 50/125 OM4              | 4                  | 7,3                   | 53         |
| 27400408                | HITRONIC® HUN1500 8G<br>50/125 OM4    | 50/125 OM4              | 8                  | 7,3                   | 53         |
| 27400412                | HITRONIC® HUN1500 12G<br>50/125 OM4   | 50/125 OM4              | 12                 | 7,3                   | 53         |
| 27400424                | HITRONIC® HUN1500 24G<br>50/125 OM4   | 50/125 OM4              | 24                 | 8,3                   | 60         |
| Многомодовые G 50 OM3   |                                       |                         |                    |                       |            |
| 27400304                | HITRONIC® HUN1500 4G<br>50/125 OM3    | 50/125 OM3              | 4                  | 7,3                   | 53         |
| 27400308                | HITRONIC® HUN1500 8G<br>50/125 OM3    | 50/125 OM3              | 8                  | 7,3                   | 53         |
| 27400312                | HITRONIC® HUN1500 12G<br>50/125 OM3   | 50/125 OM3              | 12                 | 7,3                   | 53         |
| 27400324                | HITRONIC® HUN1500 24G<br>50/125 OM3   | 50/125 OM3              | 24                 | 8,3                   | 60         |
| Многомодовые G 50 OM2   |                                       |                         |                    |                       |            |
| 27400204                | HITRONIC® HUN1500 4G<br>50/125 OM2    | 50/125 OM2              | 4                  | 7,3                   | 53         |
| 27400208                | HITRONIC® HUN1500 8G<br>50/125 OM2    | 50/125 OM2              | 8                  | 7,3                   | 53         |
| 27400212                | HITRONIC® HUN1500 12G<br>50/125 OM2   | 50/125 OM2              | 12                 | 7,3                   | 53         |
| 27400224                | HITRONIC® HUN1500 24G<br>50/125 OM2   | 50/125 OM2              | 24                 | 8,3                   | 60         |
| Многомодовые G 62,5 OM1 |                                       |                         |                    |                       |            |
| 27400104                | HITRONIC® HUN1500 4G<br>62.5/125 OM1  | 62.5/125 OM1            | 4                  | 7,3                   | 53         |
| 27400108                | HITRONIC® HUN1500 8G<br>62.5/125 OM1  | 62.5/125 OM1            | 8                  | 7,3                   | 53         |
| 27400112                | HITRONIC® HUN1500 12G<br>62.5/125 OM1 | 62.5/125 OM1            | 12                 | 7,3                   | 53         |
| 27400124                | HITRONIC® HUN1500 24G<br>62.5/125 OM1 | 62.5/125 OM1            | 24                 | 8,3                   | 60         |
| Одномодовые E 9 OS2     |                                       |                         |                    |                       |            |
| 27400904                | HITRONIC® HUN1500 4E<br>9/125 OS2     | 9/125 OS2               | 4                  | 7,3                   | 53         |
| 27400908                | HITRONIC® HUN1500 8E<br>9/125 OS2     | 9/125 OS2               | 8                  | 7,3                   | 53         |



**HITRONIC® HUN универсальные кабели**

| Артикул  | Обозначение                        | Тип оптического волокна | Количество волокон | Наружный диаметр [мм] | Вес, кг/км |
|----------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------|
|          | 9/125 OS2                          |                         |                    |                       |            |
| 27400912 | HITRONIC® HUN1500 12E<br>9/125 OS2 | 9/125 OS2               | 12                 | 7,3                   | 53         |
| 27400924 | HITRONIC® HUN1500 24E<br>9/125 OS2 | 9/125 OS2               | 24                 | 8,3                   | 60         |