


## HITRONIC® HDM

Многомодовый мини-кабель/распределительный кабель для частой намотки и размотки на барабаны

Кабель HITRONIC® HDM, поддающийся размотке, для различных условий применения, с 4, 6 или 8 волокон с буфером, пригоден для постоянной намотки и размотки  
A/J-V(ZN)11Y

### Информация

Кабели для монтажа на местах



Без галогенов



Механическая стойкость



Незначительный вес



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Стойкий к УФ-лучам

### Преимущества

Подходят для монтажа на местах

Подходят для частой намотки/размотки на барабаны

Простой монтаж благодаря компактной конструкции, высокая гибкость и маленькие радиусы изгиба

Нет влияния электромагнитных помех, полностью диэлектрическая конструкция

### Области применения

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Для прокладки внутри/вне помещений

Промышленная окружающая среда

Для подключения ТВ вещаний, камер наблюдения, слежения в зданиях

Для монтажа на местах

### Характеристики

Последнее обновление (16.02.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## HITRONIC® HDM

На основе стандарта MIL-C- 85045

Сверх гибкие, для намотки / размотки на барабан, с защитой от растягивающих усилий

Цветовая маркировка буферизированных волокон для простоты идентификации в канале

Наружная оболочка безгалогенная

Стойкие к механическим повреждениям

### Конструкция

до 12 волокон в плотном буфере ("tight buffer"), 900 мкм

Цветовая маркировка

Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон

Наружная оболочка из полиуретана

Цвет: черный (RAL 9005)

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000034

ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034

Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры:

Жилы (вторичная оболочка, волокно): 900 мкм

Кабель: см. таблицу

Маркировка жил:

Цветовой код жил см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна:

Стекловолокно GOF

Стандартное обозначение:

A/J-V(ZN)11Y

оптические характеристики:

см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна:

Материал сердцевины волокна: стекло

Материал покрытия: стекло

Допустимый радиус изгиба:

Неподвижное применение:  $\geq 15 \times D$

Подвижное применение:  $\geq 20 \times D$

Температурный диапазон:

Неподвижное применение: от -40 до +70 °C

Подвижное применение: от -20 до +60 °C

### Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Артикул	Обозначение	Тип оптического волокна	Количество волокон	Наружный диаметр [мм]	Вес, кг/км
<b>Многомодовые G 50 OM4</b>					
26610404	HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM4	50/125 OM4	4	5,5	24
26610406	HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM4	50/125 OM4	6	5,6	29
26610408	HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM4	50/125 OM4	8	6,2	36
<b>Многомодовые G 50 OM3</b>					
26610304	HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM3	50/125 OM3	4	5,5	24
26610306	HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM3	50/125 OM3	6	5,6	29
26610308	HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM3	50/125 OM3	8	6,2	36
<b>Многомодовые G 50 OM2</b>					
26610204	HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM2	50/125 OM2	4	5,5	24
26610206	HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM2	50/125 OM2	6	5,6	29
26610208	HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM2	50/125 OM2	8	6,2	36
<b>Многомодовые G 62,5 OM1</b>					
26610104	HITRONIC® HDM600 4G 62.5/125 OM1	62.5/125 OM1	4	5,5	24
26610106	HITRONIC® HDM600 6G 62.5/125 OM1	62.5/125 OM1	6	5,6	29
26610108	HITRONIC® HDM700 8G 62.5/125 OM1	62.5/125 OM1	8	6,2	36
<b>Одномодовые E 9 OS2</b>					
26610904	HITRONIC® HDM600 4E9/125 OS2	9/125 OS2	4	5,5	24
26610906	HITRONIC® HDM600 6E9/125 OS2	9/125 OS2	6	5,6	29
26610908	HITRONIC® HDM700 8E9/125 OS2	9/125 OS2	8	6,2	36
26610912	HITRONIC® HDM700 12E9/125 OS2	9/125 OS2	12	6,7	49

Последнее обновление (16.02.2021)

©2021 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16