
SKINTOP® SOLAR plus

SKINTOP® SOLAR plus, кабельный сальник для применения в солнечной энергетике

Информация
Кабельный ввод для фотогальванических систем в соответствии с EN 62444, EN 50548 и UL 1703
Расширенный температурный диапазон





Преимущества
Стойкие к УФ-лучам и озону
По UL 746 C — UL F1 использование вне помещения
Высокая защита от растягивающих усилий
Долговечная защита от вибрации
Повышенная огнестойкость по UL 94 V0 / 94-5VA

Области применения
Фотогальванические системы

Стандарты / Сертификаты соответствия
UL File № E79903

Конструкция
Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® SOLAR plus

Поставляемые цвета:	Black (RAL 9005), UV-resistant
Материал:	Корпус: поликарбонат; Уплотнение: силикон; О-кольцо: силикон
Испытания:	Испытание на удар при низких температурах по UL 1703 / UL 746 C
Класс защиты:	IP 68 - 5 bar
Температурный диапазон:	от -40 до + 125 °C

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® SOLAR plus

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® SOLAR plus						
53113321	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	37.5	15	100
53113331	M 16 x 1,5	7 - 9	19	34.0	8	100

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.