

HITRONIC® HQA-Plus кабели для воздушной прокладки


Воздушный кабель с пучковой скрутки модулей и неметаллическим элементом защиты от растягивающего усилия и полиэтиленовой внутренней и наружной оболочкой; тип кабеля ADSS

Кабель HITRONIC® HQA ADSS plus, неметаллический, для наружной воздушной прокладки, двойная наружная оболочка, A-DQ2Y(ZN)2Y

Информация

ADSS - All Dielectric Self Supporting

Для сложных погодных условий



Без галогенов



Механическая стойкость



Незначительный вес



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые

Преимущества

Устойчивость к экстремальным погодным условиям

Удобный монтаж благодаря компактной конструкции, особо гибкие, прочная оболочка и маленький радиус изгиба

Стойкий к УФ-лучам, продольная и поперечная водонепроницаемость

Нет влияния электромагнитных помех, полностью диэлектрическая конструкция

Области применения

Для длинных пролетов

Самонесущие конструкции кабелей

Для применения вне помещений

Монтаж на столбах

Последнее обновление (22.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

НITRONIC® HQA-Plus кабели для воздушной прокладки

Монтаж на строительных колоннах

Характеристики

Скрученные оптические модули ("loose tube"), количество волокон до 96
Цветовая кодировка волокон и оптических модулей
Механические опорные элементы (центральный элемент и арамидное волокно)
Износостойкая и безгалогеновая наружная оболочка
Длина пролёта до 250 м

Конструкция

До 8 скрученных оптических модулей ("loose tube"), заполненных гелем
Стеклонити с водоблокирующим упрочнением для защиты от растягивающих усилий.
Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон
Полиэтиленовая внутренняя и внешняя оболочка
Цвет: черный (RAL 9005)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034 Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель
Размеры:	Первичная оболочка, волокно: 250 мкм Кабель: см. таблицу
Маркировка жил:	Цветовой код волокон см. в техническом паспорте
Тип оптического волокна:	Стекловолокно GOF
Стандартное обозначение:	A-DQ2Y(ZN)2Y ADSS All-Dielectric Self-Supporting
оптические характеристики:	см. в техническом паспорте
Тип оптического волокна:	Материал сердцевины волокна: стекло Материал покрытия: стекло
Допустимый радиус изгиба:	Неподвижное применение: $\geq 15 \times D$ Подвижное применение: $\geq 20 \times D$
Допустимые растягивающие нагрузки:	MAT: 8000 N EDS: 3200 N
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: от -40 °C до +70 °C Ограниченная подвижность от -30 °C до +70 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
Другие исполнения кабеля по запросу.



НІТRONIC® HQA-Plus кабели для воздушной прокладки

Артикул	Обозначение	Тип оптического волокна	Количество волокон	Наружный диаметр [мм]	Вес, кг/км
Одномодовые E 9 OS2					
26644912	HITRONIC® HQA-Plus3200 6x2E 9/125 OS2	9/125 OS2	12	12,8	132
26644924	HITRONIC® HQA-Plus3200 6x4E 9/125 OS2	9/125 OS2	24	12,8	132
26644948	HITRONIC® HQA-Plus3200 6x8E 9/125 OS2	9/125 OS2	48	13,7	151
26644972	HITRONIC® HQA-Plus3200 6x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	72	13,7	153
26644996	HITRONIC® HQA-Plus3200 8x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	96	15,3	188