


## SKINTOP® CUBE

SKINTOP® CUBE, система ввода кабеля, маслостойкая, различные варианты величины усилия зажима, крепление модуля для защиты от вибрации

### Информация

Новейшая система ввода нескольких кабелей с различным диапазоном зажима для высокой универсальности во время монтажа.

При демонтаже не надо убирать рамку с корпуса, уплотнительный модуль остается надежно закреплен на кабеле.



Большой диапазон размеров резьбы



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Место для монтажа



Штекер со стандартным корпусом

### Преимущества

Изменяемый диапазон зажима

Модули защищены от вибрации

Разгрузка от натяжения

Маслостойкость

Простое обслуживание благодаря универсальному монтажу и демонтажу

### Области применения

Для монтажа конфекционированных кабелей и проводов

Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® CUBE

Изготовление приборов и распределительных шкафов  
Электромонтаж  
Техника автоматизации

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL 50, UL 50E, CSA C22.2

UL 508A для промышленного управления системой (напр., распределительные шкафы)

UL File No. E349737

### Конструкция

Система SKINTOP® CUBE состоит из рамки SKINTOP® CUBE FRAME и уплотнительных модулей SKINTOP® CUBE MODULE.

Для монтажного выреза промышленных электрических соединителей со стандартными отверстиями

Для монтажного выреза промышленных электрических соединителей, 16-конт. (36 x 86 мм)

Для монтажного выреза промышленных электрических соединителей, 24-конт. (36 x 112 мм)

### Примечание

Модуль SKINTOP® CUBE 20x20 BLIND используется в качестве фиктивного модуля или при диапазоне зажима 1—3 мм

Для лучшей защиты от растягивающих усилий кабельная связка может быть закреплена с помощью кабельной стяжки

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000240

ETIM 5.0 Class-Description: Система для ввода кабелей

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000240

Описание класса ETIM 6.0: Ввод провода

Сертификаты соответствия:

UL File No. E349737

Fire behaviour according to UL94 HB (Frame) and V-0 (Modules)

Примечание:

Монтажные размеры и возможная прокладка рамы  
см. приложение T21

Материал:

Рамка: полиамид, усиленный стекловолокном

Плоское уплотнение рамки: хлоропреновая резина

Уплотнительные модули: спец. полипропилен

Уплотнение для модулей: LSE2

Класс защиты:

IP 64

Температурный диапазон:

Подвижное применение: от -20 °C до +80 °C

Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINTOP® CUBE**

| Артикул                                          | Обозначение/Размер                  | Ø F mm      | Макс. число отверстий для ввода | Штук/ед. упаковки |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| SKINTOP® CUBE рамки                              |                                     |             |                                 |                   |
| 52220000                                         | SKINTOP® CUBE FRAME 16              | -           | 8                               | 1                 |
| 52220001                                         | SKINTOP® CUBE FRAME 24              | -           | 10                              | 1                 |
| SKINTOP® CUBE встраиваемые уплотнительные модули |                                     |             |                                 |                   |
| 52220004                                         | SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND    | 1.0 - 3.0   | -                               | 5                 |
| 52220002                                         | SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 SMALL    | 4.0 - 6.0   | -                               | 5                 |
| 52220003                                         | SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 LARGE    | 6.0 - 9.0   | -                               | 5                 |
| 52220040                                         | SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS | -           | -                               | 5                 |
| 52220005                                         | SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 SMALL    | 9.0 - 12.0  | -                               | 5                 |
| 52220006                                         | SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 LARGE    | 12.0 - 16.0 | -                               | 5                 |
| 52220007                                         | SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 BLIND    | -           | -                               | 5                 |

## SKINTOP® CUBE

