

## M1011 Ручной прибор для тиснения

M1011 — это надежный прибор для тиснения вручну на нержавеющей стали и алюминии.



Нефтяная и газовая промышленность



Термостойкие



Морозостойкие



Износостойкие



Стойкий к УФ-лучам

### Преимущества

Встроенный пробивной штамп для выполнения тиснения на кабельных стяжках и других элементах маркировки  
Термостойкий  
Стойкий к погодным условиям  
Стойкий к воздействию соленой воды

### Области применения

Прочный прибор для тиснения вручну для лент из алюминия и нержавеющей стали  
Маркировка кабелей и компонентов  
Простая, быстрая и долговечная маркировка на местах  
Для применения вне помещений

### Примечание

Цифра 1 на диске для маркировки отсутствует, вместо нее можно использовать букву «I»

M1011: прибор для тиснения, диск для тиснения, лента для тиснения из алюминия без клейкого слоя, лента для тиснения из стали без клейкого слоя, чемоданчик для переноски и хранения

### Техническая информация

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappروسيا.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## M1011 Ручной прибор для тиснения

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000610 ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000610 Описание класса ETIM 6.0: Устройство нанесения надписей
Примечание:	Диаметр штампованных отверстий: 2 мм Доступные символы: A-Z, 2-9, -, .
Общее:	Высота шрифта: 4,7 мм
Материал:	Нержавеющая сталь: 14.301 (EN Standard), Класс вязкости SAE 304 Толщина лент : 0,12 мм

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Warranty period is 1 year but could be enlonged with the registration of your product on the DYMO@homepage

**М1011 Ручной прибор для тиснения**

Артикул	Обозначение	Высота шрифта, мм	Ширина В, мм	Длина, м	Количество
61742670	М1011 прибор для тиснения	4,7	-	-	1
61742710	Алюминиевая лента для тиснения без клейкого слоя	-	12	4,8	1
61742720	Алюминиевая лента для тиснения с клейким слоем	-	12	3,65	1
61742700	Лента для тиснения, нержавеющая сталь	-	12	6,4	1

Последнее обновление (09.08.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех:паспорте

PN 0456 / 02\_03.16