ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12

Патчкорды M12 для промышленного Ethernet

Промышленный патч-корд Ethernet, кат. 5e, штыревой контакт M12, код Д, безгалогенный, гибкий

Информация

Без галогенов, самозатухающий
Дополнительные варианты на сайте www.lappkabel.de/konfektionsfinder или по запросу.
На основе 2170283





- Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp
- Машиностроение, промышленное оборудование
- Без галогенов
- Время на монтаж
- ЭМС
- Водонепроницаемые

Преимущества

Технология разъемного соединения позволяет
быстро менять компоненты
Для прямого соединения двух электричес-
ких компонентов

Последнее обновление (23.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12

Области применения
Подходят для сетей EtherCAT и EtherNet/ IP
Подходит для применения в промышленной среде
Для прокладки внутри помещений
Для универсального применения

Характеристики
Соответствуют требованиям Cat. 5e, а также класса D
2-х парные: 10/100 Мбит/с для промышленного Ethernet

Конструкция
Многопроволочный провод, 2x2x AWG26/7
Парная скрутка жил обеспечивает бесперебойную работу без помех (устранение взаимосвязи)
Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
Наружная оболочка: безгалогеновая огнестойкая композиция
Цвет: светло-голубой (аналогичен RAL 5021)
Готовые соединительные кабели со штекерами M12 с кодировкой D и защитой от вибрации

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 ETIM 5.0 Class-Description: промышленный патч-корд (витая пара)
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002599 Описание класса ETIM 6.0: Соединительный кабель, медный, промышленный
Минимальный радиус изгиба:	Подвижное применение: 15 x D Неподвижное применение: 6 x D
Класс защиты:	IP69
Температурный диапазон:	При монтаже: от -5 до +60 °C Неподвижное применение: -30°C до +80°C

Комментарий
Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
По запросам - другие длины или типы штекеров.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Обозначение	Длина, м	Вес меди, кг/1000 шт.
прямой штекер M12 на прямой штекер M12			
2171073	IE-5-M12D-S-1-H-2-26-7-M12D-S	1	19
2171074	IE-5-M12D-S-2-H-2-26-7-M12D-S	2	38
2171075	IE-5-M12D-S-3-H-2-26-7-M12D-S	3	57
2171076	IE-5-M12D-S-5-H-2-26-7-M12D-S	5	95
2171077	IE-5-M12D-S-10-H-2-26-7-M12D-S	10	190
2171078	IE-5-M12D-S-20-H-2-26-7-M12D-S	20	380
прямой штекер M12 на свободный конец кабеля			
2171079	IE-5-M12D-S-1-H-2-26-7-OE	1	19
2171080	IE-5-M12D-S-2-H-2-26-7-OE	2	38
2171081	IE-5-M12D-S-3-H-2-26-7-OE	3	57
2171082	IE-5-M12D-S-5-H-2-26-7-OE	5	95
2171083	IE-5-M12D-S-10-H-2-26-7-OE	10	190
2171084	IE-5-M12D-S-20-H-2-26-7-OE	20	380

Последнее обновление (23.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12



Последнее обновление (23.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.