

ETHERLINE® SERVO DQ


Кабели для подключения энкодера для системных интерфейсов DRIVE CLiQ

Промышленный кабель для подключения энкодера Ethernet для систем DRIVE CLiQ, кат. 5е, с одной дополнительной парой жил для электропитания, подходит для гибкого применения в буксируемых кабельных цепях

Информация

Сферы применения DRIVE CLiQ

Для сверхгибкого применения



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Не поддерживают горение



Без галогенов



Для буксируемых кабельных цепей

Преимущества

Особо гибкие кабели передачи данных в полиуретановой оболочке с продолжительным сроком службы даже в суровых климатических условиях.

Cat.5e

Высококачественный экран для участков с электромагнитной нагрузкой

Области применения

Для применения в буксируемых кабельных цепях, для подвижных частей оборудования, в помещениях с сухой и влажной средой

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® SERVO DQ

Кабели для кодирующих устройств

2-х парные: 10/100 Мбит/с для промышленного Ethernet

Для разводки в горизонтальной и вертикальной подсистеме в промышленных условиях по EN 50173-3
ISO/IEC 24702

Характеристики

Наружная оболочка из полиуретана, стойкая к воздействию большинства масел и тормозных жидкостей

Кабели для датчиков кат. 5е для применения в буксируемых кабельных цепях

Без галогенов по VDE 0472-815

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL-AWM-Style 20987

Огнестойкие по IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Конструкция

Витые пары: 26 AWG (19-жильные)

Силовая пара : 22 AWG (19-жильные)

Скрутка: общая скрутка пар и силовых жил

Изоляция жил из полиэтилена

Экран: из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском луженой медной оплеткой

Наружная оболочка из безгалогеновой

полиуретановой смеси

Цвет наружной оболочки: зелёный (RAL 6018)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Минимальный радиус изгиба:

Неподвижное применение: 6 x D

Подвижное применение: 8 x D

Испытательное напряжение:

Жила/жила: 1500 В перем. тока

Жила/экран: 1000 В

Волновое сопротивление:

100 Ω $\pm$ 15%

Температурный диапазон:

Неподвижное применение: -40 °C до +80 °C

Подвижное применение: от -30 до +70 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



ETHERLINE® SERVO DQ

Артикул	Обозначение	Кол-во пар и сечение жил в AWG	Наружный диаметр в мм	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
2170937	ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e	2x2x26/19 AWG + 1x2x22/19 AWG	6.9	39	63