ETHERLINE® LAN 350 Cat.6


Кабели Ethernet Cat. 6, класс E - допуск до 350 МГц

Кабели для передачи данных, категория 6, класс E, допуск до 350 МГц

Информация
BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr








Не поддерживают горение


Без галогенов


ЭМС

Преимущества
Кабели LAN для структурированных кабельных систем по EN50173 и ISO/IEC 11801

Области применения
Применяются в местах с большим кол-вом терминального оборудования
Для монтажа проводки в офисных и административных зданиях и конструкторских бюро (этажная разводка).
Длина кабелей для горизонтальной подсистемы в зданиях не должна превышать 100 м (90 м в кабельном канале + 10 м на рабочем месте) в соответствии со стандартами ISO/IEC 11801 и EN 50173

Характеристики
Передача цифровых и аналоговых сигналов
IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T
IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
Не распространяет горение согл. IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия
Кабели LAN CAT.6 - фирмы Lapp Kabel для "структурированных кабельных систем" отвечают требованиям стандартов EIA/TIA-568 и TSB36, а также ISO/IEC 11801 и EN 50173 (Klasse E-перманентный канал).
Класс E согласно ISO/IEC 11801 соответств. CAT.6

Последнее обновление (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

ETHERLINE® LAN 350 Cat.6

Конструкция

Однопроволочная медная жила
U/UTP: без общего и парного экранирования, по 2 жилы в паре, 4 пары с разделительным крестом
F/UTP: Экранирующая общая оплетка из фольги, по 2 жилы в паре, 4 пары с разделительным крестом
Оболочка в исполнении из ПВХ (серая RAL 7035) или LSZH (оранжевая RAL 2003)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830 Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Минимальный радиус изгиба:	Неподвижное применение: 4 x D При монтаже: 8 x наружных диаметров
Волновое сопротивление:	100 Ω ± 15%
Температурный диапазон:	При монтаже: от 0 до +50 °C Неподвижное применение: от -20 до +60 °C

Комментарий

Упаковка: барабан
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP


ETHERLINE® LAN 350 Cat.6

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Обозначение	Кол-во пар и сечение жил в AWG	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр в мм	Цвет	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
LSZH							
2170955	ETHERLINE® LAN Cat.6 U/UTP 4x2xAWG24 LSZH	4 x 2 x AWG 24/1	0,95	6.0	оранжевый	18	40
2170956	ETHERLINE® LAN Cat.6 F/UTP 4x2xAWG23 LSZH	4 x 2 x AWG 23/1	1,07	7.4	оранжевый	19	52

Последнее обновление (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® LAN 350 Cat.6





Последнее обновление (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.