UNITRONIC® BUS CAN M12-M12

DeviceNet/CANopen кабель: M12 штекер и M12 гнездо

Кабель для системы шин M12, DeviceNet, CANopen, прямой штекер M12 для прямого гнездового разъема M12, с кодом A, экранированный, безгалогенный полиуретан, пригоден для использования в буксируемых кабельных цепях

Информация
Другие типы кабеля см. на сайте www.lappkabel.de/konfektionsfinder или по запросу



- Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp
- Машиностроение, промышленное оборудование
- Время на монтаж
- Для буксируемых кабельных цепей

Преимущества
Экономичная и рациональная разводка Fieldbus S/A (датчик/исполнительный механизм)
Space-saving due to compact dimensions.
Быстрое и простое отслеживание ошибок
Износостойкие

Области применения
Машиностроение, промышленное оборудование

Характеристики
5-жильный DeviceNet/CANopen кабель, экранированный
M12 штекер, A-кодировка с быстрой защёлкивающейся блокировкой
Для применения в буксируемых кабельных цепях
Кабели имеют маркировочные манжеты

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS CAN M12-M12

Стандарты / Сертификаты соответствия
UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Конструкция
Сигнальный провод: 2 x 0.25 мм²
Силовой провод: 2 x 0.34 мм²
Дренажный провод: 1 x 0.34 мм²
Цвета изоляции жил: красный/черный, синий/белый
Наружная оболочка: Безгалогеновый полиуретан, фиолетовый
Наружний диаметр: 6.7 мм
Экранированная версия

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001855 Описание класса ETIM 6.0: Расфасованный кабель датчика и исполнительного элемента
Материал:	Контакты: CuSn Рабочая поверхность контакта: Ni/Au Рифления: литьё из цинкового сплава, никелированный Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий
Минимальный радиус изгиба:	Подвижное применение: 70 мм
Класс защиты:	IP65/IP67
Температура окружающей среды (рабочая):	Plug/socket -25°C to +90°C Fixed installation -40°C to +80°C Flexing -20°C to +70°C
Кодировка:	A-стандарт
Номинальный ток, A:	4 A

Комментарий
Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
DeviceNet – зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

UNITRONIC® BUS CAN M12-M12

Артикул	Обозначение	Длина, м	Кол-во контактов	Конструкция	Номинальное напряжение, В	Количество
Соединение гнездом						
22260795	AB-DN-M12MS-0,3PUR-M12FS	0,3	5	Прямой-прямой	60	1
22260796	AB-DN-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	5	Прямой-прямой	60	1
22260797	AB-DN-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	5	Прямой-прямой	60	1
22260798	AB-DN-M12MS-5,0PUR-M12FS	5	5	Прямой-прямой	60	1
22260799	AB-DN-M12MS-10,0PUR-M12FS	10	5	Прямой-прямой	60	1

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16