UNITRONIC® BUS CAN M12

DeviceNet/CANopen кабель: M12 штекер/гнездо, свободный конец проводника

Прочные конфекционированные кабели DeviceNet M12 (A-кодировка) с полиуретановой наружной оболочкой без галогенов для подвижного применения (в буксируемых кабельных цепях). Экранированное исполнение.

Информация
Другие типы кабеля см. на сайте www.lappkabel.de/konfektionsfinder или по запросу

- Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp
- Машиностроение, промышленное оборудование
- Время на монтаж
- Для буксируемых кабельных цепей

Преимущества
Экономичная и рациональная разводка Fieldbus S/A (датчик/исполнительный механизм)
Space-saving due to compact dimensions.
Быстрое и простое отслеживание ошибок
Износостойкие

Области применения
Машиностроение, промышленное оборудование

Характеристики
5-жильный DeviceNet/CANopen кабель, экранированный
M12 штекер, A-кодировка с быстрой защёлкивающейся блокировкой
Для применения в буксируемых кабельных цепях
Кабели имеют маркировочные манжеты

Последнее обновление (02.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

UNITRONIC® BUS CAN M12

Стандарты / Сертификаты соответствия
UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Конструкция
Сигнальный кабель: 2 x 0.25 мм² Силовой кабель: 2 x 0.34 мм² Дренажный провод: 1 x 0.34 мм²
Цвета изоляции жил: красный/черный, синий/белый
Наружная оболочка: Безгалогеновый полиуретан, фиолетовый
Наружний диаметр: 6.7 мм
Экранированная версия

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001855 Описание класса ETIM 6.0: Расфасованный кабель датчика и исполнительного элемента
Материал:	Контакты: CuSn Рабочая поверхность контакта: Ni/Au Рифления: литьё из цинкового сплава, никелированный Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий
Класс защиты:	IP65/IP67
Температура окружающей среды (рабочая):	Plug/socket -25 °C to +90 °C Fixed installation -40 °C to +80 °C Flexing -20 °C to +70 °C
Кодировка:	A-стандарт
Номинальный ток, A:	4 A

Комментарий
Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

UNITRONIC® BUS CAN M12

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Обозначение	Длина, м	Кол-во контактов	Конструкция	Номинальное напряжение, В	Количество
Штекер						
22260789	AB-DN-M12MS-2,0PUR	2	5	Прямой	60	1
22260790	AB-DN-M12MS-5,0PUR	5	5	Прямой	60	1
22260791	AB-DN-M12MS-10,0PUR	10	5	Прямой	60	1
22262004	AB-DN-M12MA-2,0PUR	2	5	Угловой	60	1
Гнездо						
22260792	AB-DN-2,0PUR-M12FS	2	5	Прямой	60	1
22260793	AB-DN-5,0PUR-M12FS	5	5	Прямой	60	1
22260794	AB-DN-10,0PUR-M12FS	10	5	Прямой	60	1

Последнее обновление (02.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16