EPIC® DATA CAN TR M12

M12 Замыкающий резистор для DeviceNet/CANopen

Крайне прочная терминация шин (резистор) M12 для индивидуального использования в сетях полевых шин (PROFIBUS, DeviceNet и CANopen).

Информация
Для промышленных целей



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp

Время на монтаж

Место для монтажа

Преимущества
Рациональная и оптимальная по цене разводка для BUS-кабелей
Space-saving due to compact dimensions.
Износостойкие

Области применения
Машиностроение, промышленное оборудование

Характеристики
120 Ω замыкающий резистор для DeviceNet/CANopen

Конструкция
Прямой штекер M12 со встроенным согласующим сопротивлением

Техническая информация
Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000448

Последнее обновление (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA CAN TR M12

	Описание класса ETIM 5.0: оконечный резистор
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000448 Описание класса ETIM 6.0: Выходное сопротивление
Класс защиты:	IP65/IP67
Температура окружающей среды (рабочая):	-25°C to +90°C
Материал контакта:	CuSn
Кодировка:	A - Standard (CANopen/DeviceNet)
Номинальный ток, A:	4 A

Комментарий

DeviceNet – зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA CAN TR M12

Артикул	Обозначение	Кол-во контактов	Номинальное напряжение, В	Количество
Штекер, не экранированный (замыкающий резистор)				
22260766	AB-C5-M12MS-DN-TR	5	60	5

©2023 Lapp Group - all rights reserved.