

## UNITRONIC® SENSOR HD M12

Кабели для подключения датчика/исполнительного механизма в пищевой промышленности

4-полюсный кабель датчика/актуатора в санитарном исполнении для применения в пищевой промышленности и при изготовлении безалкогольных напитков, с резьбой M12 и из нержавеющей стали (V4A), высокий класс защиты IP65/IP67/IP68/IP69

### Информация

IP 69 для гидроструйной очистки  
от -40 до +105 °C



Пищевая промышленность и производство напитков



Машиностроение, промышленное оборудование



Без галогенов



Морозостойкие



Стойкий к коррозии



Для буксируемых кабельных цепей



Расширенный температурный диапазон



Водонепроницаемые

### Преимущества

Гигиеническое исполнение для обеспечения оптимальной стойкости к процессам чистки

Последнее обновление (12.11.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## UNITRONIC® SENSOR HD M12

Гарантирована герметичность с высоким классом защиты  
Стойкие к коррозии, благодаря материалу рифления из нержавеющей стали  
Светлые поверхности позволяют просто выявлять загрязнения

### Области применения

Пищевая промышленность, упаковочное оборудование  
Морозильные установки, холодильные склады  
Области, подвергающиеся чистке, условия частого контакта с моющими веществами

### Характеристики

Для применения в буксируемых кабельных цепях  
4-конт. штекер/гнездо M12, свободный конец

### Стандарты / Сертификаты соответствия

ECOLAB®  
промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции  
FDA 21 CFR 177.2600  
Специальный уплотняющий элемент для пищевой промышленности в Северной Америке

### Конструкция

Сечение: 0,34 мм<sup>2</sup>  
Цветовая маркировка: 4-конт: корич. (1), бел. (2), син. (3), чёрн. (4)  
Внешняя оболочка: Безгалогеновый термопластичный эластомер ТПЕ (RAL 7035)

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001855 Описание класса ETIM 6.0: Расфасованный кабель датчика и исполнительного элемента
Материал:	Контакты: CuSn Рабочая поверхность контакта: Ni/Au Рифления: нерж. сталь (V4A) Корпус: PP (полипропилен)
Минимальный радиус изгиба:	Неподвижное применение: 5 x D Подвижное применение: 10 x D
Класс защиты:	IP65/IP67/IP68/IP69
Температура окружающей среды (рабочая):	Неподвижное применение: от -40°С до +105°С Подвижное применение: -25°С до +105°С
Кодировка:	A-стандарт
Номинальный ток, А:	4 А

### Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.  
Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.  
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.  
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**UNITRONIC® SENSOR HD M12**

Артикул	Обозначение	Кол-во контактов	Длина, м	Конструкция	Номинальное напряжение, В	Длина, м
<b>Штекер</b>						
22262040	AB-C4-M12MS-2,0TPE-HD	4	2	Прямой	250	1
22262041	AB-C4-M12MS-5,0TPE-HD	4	5	Прямой	250	1
22262060	AB-C4-M12MS-7,5TPE-HD	4	7,5	Прямой	250	1
22262042	AB-C4-M12MS-10,0TPE-HD	4	10	Прямой	250	1
22262061	AB-C4-M12MS-15,0TPE-HD	4	15	Прямой	250	1
<b>Гнездо</b>						
22262043	AB-C4-2,0TPE-M12FS-HD	4	2	Прямой	250	1
22262044	AB-C4-5,0TPE-M12FS-HD	4	5	Прямой	250	1
22262062	AB-C4-7,5TPE-M12FS-HD	4	7,5	Прямой	250	1
22262045	AB-C4-10,0TPE-M12FS-HD	4	10	Прямой	250	1
22262063	AB-C4-15,0TPE-M12FS-HD	4	15	Прямой	250	1
22262046	AB-C4-2,0TPE-M12FA-HD	4	2	Угловой	250	1
22262047	AB-C4-5,0TPE-M12FA-HD	4	5	Угловой	250	1
22262064	AB-C4-7,5TPE-M12FA-HD	4	7,5	Угловой	250	1
22262048	AB-C4-10,0TPE-M12FA-HD	4	10	Угловой	250	1
22262065	AB-C4-15,0TPE-M12FA-HD	4	15	Угловой	250	1
22262180	AB-C4-M12MS-1,0TPE-M12FS-HD	4	1	Прямой-прямой	250	1
22262181	AB-C4-M12MS-2,0TPE-M12FS-HD	4	2	Прямой-прямой	250	1
22262182	AB-C4-M12MS-5,0TPE-M12FS-HD	4	5	Прямой-прямой	250	1
22262183	AB-C4-M12MS-10,0TPE-M12FS-HD	4	10	Прямой-прямой	250	1

Последнее обновление (12.11.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16