EPIC® DATA CAN Sub-D PRO


Цельнометаллический CAN Bus штекерный соединитель

Прочные соединители для кабелей передачи данных D-Sub (9-контактные) для шины CAN, цельнометаллический корпус, экранирование 360°, версия с оптимизированной защитой от электромагнитных помех, с резьбой M12 или пружинного типа

Информация

Надежная защита от электромагнитных помех
Для кабелей диаметром до 10 мм





DeviceNet CANopen

- Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp
- Большой диапазон размеров резьбы
- Механическая стойкость
- Оптимальная защита от растягивающих усилий
- Износостойкие
- ЭМС

Преимущества

Высокая универсальность благодаря расширенному диапазону крепления кабеля
Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
Прочный материл корпуса для суровых условий эксплуатации
Для среды с повышеными ЭМС требованиями

Характеристики

Расширенный температурный диапазон

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA CAN Sub-D PRO

Высокая механическая стойкость
Минимальное затухание при передаче
Интегрированно BUS-прерывание
Sub-D: Низкий сигнал CAN = вывод 2, высокий сигнал CAN = вывод 7, земля CAN = вывод 3, земля = вывод 6 (только для варианта 90°), CAN V+ = вывод 9 (только для варианта 90°) (экран = корпус)

Конструкция

Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие винты 4-40 UNC
360° экранирование благодаря металлическому корпусу (ZnAl)
Внешние клеммы для кабеля (7-10 мм)
90° исполнение: С дополнительным SUB-D портом для программирования/диагностики ("PG")
90° исполнение: PG порт с неразъёмной ЭМС SUB-D защитой

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001132 ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub соединитель
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001132 Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель D-Sub
Размеры:	63 x 45 x 18 - 90°81 x 36 x 15 - 180° (ДхШхВ)
Вид соединения:	Винтовое соединение
Класс защиты:	IP 30
Выходное сопротивление:	120 Ω
Интерфейсы:	CAN-Bus station: D-SUB socket, 9-pin CAN-Bus cable: - screw terminals for wires 0.14 - 0.5 mm^2
Допустимые условия окружающей среды:	Рабочая температура: -20°C to +70°C

Комментарий

DeviceNet – зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA CAN Sub-D PRO

Артикул	Обозначение	Выход кабеля	PG-интерфейс
Sub-D штекерный соединитель			
21700590	ED-CAN-90-PG-PRO	90°	да
21700591	ED-CAN-AX-PRO	180° осевой	нет

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.