

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов для зон ATEX со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий

Информация

Сертифицированы для применения в IECEx зонах
Оптимальный контакт с экраном 360°



Большой диапазон размеров резьбы



Механическая стойкость



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



С интегрированным кабельным вводом SKINTOP®



ЭМС

Преимущества

Простой монтаж

Быстрый, удобный контакт с экраном

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий
Высокая герметичность рукава с кабелем
Большой диапазон размеров резьбы

Области применения

Приборы, машины и оборудование для типа взрывозащиты повышенной безопасности «е», пылевзрывобезопасный корпус «f»

Химическая и нефтехимическая промышленность

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Для использования в местах, где требуется дополнительная защита от механических повреждений для кабелей и проводов

Характеристики

Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

Конструкция

SILVYN® Резьбовое соединение для защитного рукава с внутренней втулкой и накидной гайкой

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Примечание

Допустимо применение во взрывоопасной зоне только с металлическим шлангом без оболочки из пластика

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180

Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия:

CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC Ex II 1D

Ex ta IIIC

IECEx IBE 13.0033X

Материал:

Основной тип:

Корпус: латунь, покрытая никелем

Уплотнение резьбового соединения: CR/NBR

(хлоропреновая/бутадиеновая резина)

Уплотнение защитного рукава: TPE (термопластичный эластомер)

ЭМС-щётки: латунь

Испытания:

DIN EN 60079-0

DIN EN 60079-7

DIN EN 60079-31

Класс защиты:

Кабель: IP 68

Защитный рукав:

IP 40 с SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU

Температурный диапазон:

от -30 до +90 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	Внутренний диаметр, мм	Подходит для рукавов нар. Ø, мм	Штук/ед. упаковки
SILVYN®MSK-M ATEX BRUSH для SILVYN®AS					
55506042	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506043	32x1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506044	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506045	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506030	63x1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN®MSK-M ATEX BRUSH для SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU					
55506031	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506032	32x1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506033	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506034	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506035	63x1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1