UNITRONIC® SENSOR M12 Power

Силовой кабель: M12 штекер/гнездо, свободный конец

Силовой соединительный шнур с соединением M12 на свободном конце жиле (A-кодированный) с полиуретановой наружной оболочкой для электропитания устройств автоматизации Для применения в буксируемых кабельных цепях

Информация

Другие типы кабеля см. на сайте www.lappkabel.de/konfektionsfinder или по запросу

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp

Время на монтаж

Место для монтажа

Для буксируемых кабельных цепей

Водонепроницаемые

Преимущества

Экономичная и рациональная разводка Fieldbus S/A (датчик/исполнительный механизм)
Space-saving due to compact dimensions.
Индивидуальное конфекционирование свободного конца кабеля

Характеристики

4-жильный силовой кабель
M12 штекер, A-кодировка с быстрой защёлкивающейся блокировкой
Кабели имеют маркировочные манжеты
Для применения в буксируемых кабельных цепях
Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Последнее обновление (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12 Power

Конструкция

4 x 0,75 мм²
4-конт.: коричневый (1), белый (2), голубой (3), чёрный (4)
Изоляция жил: ПВХ
Наружная оболочка: PUR, чёрная
Наружный диаметр: 5,9 мм

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001855 Описание класса ETIM 6.0: Расфасованный кабель датчика и исполнительного элемента
Материал:	Контакты: CuSn Рабочая поверхность контакта: Ni/Au Рифления: литьё из цинкового сплава, никелированный Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий
Минимальный радиус изгиба:	Подвижное применение: 10 x D
Класс защиты:	IP65/IP67
Температура окружающей среды (рабочая):	Штекер/гнездо -25°C to +90°C Неподвижное применение: -25°C до +80°C Подвижное применение: -5°C до +80°C
Кодировка:	A-стандарт
Номинальный ток, A:	4 A

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

UNITRONIC® SENSOR M12 Power

Артикул	Обозначение	Кол-во контактов	Длина, м	Конструкция	Номинальное напряжение, В	Количество
Прямой штекер						
22260778	AB-PC4-M12MS-2,0PUR	4	2	Прямой	250	1
22260779	AB-PC4-M12MS-5,0PUR	4	5	Прямой	250	1
22260780	AB-PC4-M12MS-10,0PUR	4	10	Прямой	250	1
Прямое гнездо						
22260781	AB-PC4-2,0PUR-M12FS	4	2	Прямой	250	1
22260782	AB-PC4-5,0PUR-M12FS	4	5	Прямой	250	1
22260783	AB-PC4-10,0PUR-M12FS	4	10	Прямой	250	1

Последнее обновление (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16