# (J)-H(ST)H...BD кабель для пожарной сигнализации

Безгалогеновый кабель с красной оболочкой для неподвижной прокладки

(J)-H(ST)H...BD — кабель для пожарной сигнализации с красной оболочкой, безгалогеновый, в связке, экранированный пленкой, для неподвижной прокладки, например, поверх штукатурки или под штукатуркой




Не поддерживают горение

Без галогенов

ЭМС

## Преимущества

Применяются для обеспечения пожаробезопасности, защита людей и материальных ценностей
В случае пожара не образуются токсичные дымовые и коррозийные газы, нет распространения огня
Статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной жилы, снижает влияние высокочастотных электромагнитных помех
Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил

## Области применения

Этот безгалогеновый, устойчивый к воздействию пламени кабель со статическим экраном прокладывается неподвижно и используется для передачи сигнала, телефонной связи и измерений в абонентских телефонных аппаратах и устройствах связи всех классов
Для применения в помещениях с сухой или влажной средой для неподвижной прокладки
под/поверх штукатурки

## Характеристики

Не распространяет горение согласно DIN VDE 0472-804/08.83, вид испытаний C
Без галогенов по EN 50267-2-1/-2

## Конструкция

Однопроволочная медная жила

Последнее обновление (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# (J)-H(ST)H...BD кабель для пожарной сигнализации

Изоляция жил из специальной безгалогеновой смеси
Жилы скручены в звёздные червёрки, 5 червёрок скручены в пучок, общая скрутка пучков
Обмотка пленкой,
статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной медной проволоки
Наружная оболочка из безгалогеновой смеси,
цвет: ярко-красный (RAL 3000)

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000829<br>ETIM 5.0 Class-Description: Сигнальный телекоммуникационный кабель |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000829<br>Описание класса ETIM 6.0: Телекоммуникационный кабель |
| Маркировка жил: | В соответствии с VDE 0815, см. таблицу T 10 |
| Рабочая емкость: | макс. 120 нФ/км |
| Емкостная связь: | K1: прим. 300 пФ/100 м<br>K9-12: прим. 100 пФ/100 м |
| Минимальный радиус изгиба: | Неподвижная прокладка: 8 наружных диаметров |
| Испытательное напряжение: | Жила/жила: 800 В<br>Жила/экран: 800 В |
| Сопротивление шлейфа: | жила 0,6 мм: макс. 130 Ом/км<br>жила 0,8 мм:<br>макс. 73,2 Ом/км |
| Сечение жилы: | жила 0,6 мм: 0,28 мм$^2$<br>жила 0,8 мм: 0,5 мм$^2$ |
| Температурный диапазон: | Ограниченная подвижность от -5 °C до +50 °C<br>Неподвижное применение: от -30 до +70 °C |

## Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Торговый продукт Lapp
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

## (J)-H(ST)H...BD кабель для пожарной сигнализации

| Артикул | Число пар и диаметр жил в мм | Наружный диаметр [мм] | Вес меди кг/км | Вес, кг/км |
|---|---|---|---|---|
| (J)-H(ST)H...BD кабель для пожарной сигнализации | | | | |
| 30017798 | 2 x 2 x 0,8 | 7 | 25 | 77 |


©2024 Lapp Group - all rights reserved.