

J-H(ST)H...BD

Безгалогеновые монтажные кабели в соотв. с DIN VDE 0815

J-H(ST)H...BD — телекоммуникационный монтажный кабель, с однопроволочной жилой, для неподвижного применения, жилы скручены в звездную четверку, статическая фольга, безгалогенный / очень пламезамедляющий, VDE 0815

Информация

В соответствии со стандартом DIN VDE 0815



Не поддерживают горение



Без галогенов



ЭМС

Преимущества

Применяются для обеспечения пожаробезопасности, защита людей и материальных ценностей

В случае пожара не образуются токсичные дымовые и коррозионные газы, нет распространения огня

Статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной жилы, снижает влияние высокочастотных электромагнитных помех

Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил

J-H(ST)H...BD Кабель пожарной сигнализации имеет маркировку «Fire alarm cable», нанесенную с равными интервалами по длине его оболочки. Предназначены специально для прокладки в системах пожарной сигнализации.

Области применения

Этот безгалогеновый, устойчивый к воздействию пламени кабель со статическим экраном прокладывается неподвижно и используется для передачи сигнала, телефонной связи и измерений в абонентских телефонных аппаратах и устройствах связи всех классов

Для применения в помещениях с сухой или влажной средой для неподвижной прокладки под/поверх штукатурки

J-H(ST)H...BD

Характеристики

Не распространяет горение согласно DIN VDE 0472-804/08.83, вид испытаний C
Без галогенов по EN 50267-2-1/-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

В соответствии с нормами DIN VDE 0815
тип J-H(ST)H...BD

Конструкция

Однопроволочная медная жила
Изоляция жил из специальной безгалогеновой смеси
Жилы скручены в звёздные червёрки, 5 червёрок скручены в пучок, общая скрутка пучков
Обмотка пленкой,
статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной медной проволоки
Наружная оболочка из безгалогеновой смеси,
цвет: серый (RAL 7001)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000829 ETIM 5.0 Class-Description: Сигнальный телекоммуникационный кабель
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000829 Описание класса ETIM 6.0: Телекоммуникационный кабель
Маркировка жил:	В соответствии с VDE 0815, см. таблицу T 10
Рабочая емкость:	макс. 120 нФ/км
Емкостная связь:	K1: прим. 300 пФ/100 м K9-12: прим. 100 пФ/100 м
Минимальный радиус изгиба:	Неподвижная прокладка: 8 наружных диаметров
Испытательное напряжение:	Жила/жила: 800 В Жила/экран: 800 В
Сопротивление шлейфа:	жила 0,6 мм: макс. 130 Ом/км жила 0,8 мм: макс. 73,2 Ом/км
Сечение жилы:	жила 0,6 мм: 0,28 мм ² жила 0,8 мм: 0,5 мм ²
Температурный диапазон:	Ограниченная подвижность от -5 °C до +50 °C Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
Торговый продукт Lapp
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

J-H(ST)H...BD

Артикул	Число пар и диаметр жил в мм	Наружный диаметр [мм]	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
30017787	2 x 2 x 0,8	7	25	77
30017788	4 x 2 x 0,8	9,2	45	135

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16