

SILVYN® KCLICK-RH

SILVYN® KCLICK-RH — держатель защитного рукава для SILVYN® RILL

Информация

Однокомпонентный держатель защитного рукава



Время на монтаж



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

- Быстрый монтаж
- Простой демонтаж
- Стойкость к большим растягивающим нагрузкам
- Защитный рукав фиксируется специальным ребром
- Нет теряющихся частей

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Крепление защитных рукавов к стенкам оборудования в различных областях

Характеристики

- Ударопрочный полиамид
- Однокомпонентный держатель защитного рукава
- Подходят монтажа на C-шине
- Штабелируемые

Конструкция

Однокомпонентный держатель защитного рукава с отверстием M5/M6 для крепления

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001171

ETIM 5.0 Class-Description: Держатель для защитного рукава

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KCLICK-RH

Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001171 Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для защитных шлангов
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA6 Без галогенов
Температурный диапазон:	от -40 до +115 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® KLIK-K-RH

Артикул	Номинальный размер	Ø отверстия, мм	Подходят для SILVYN® RILL	Штук/ед. упаковки
SILVYN® KLIK-K-RH серый				
65500630	10	5	10	50
65500631	13	5	13	50
65500632	16	6	16	50
65500633	18	6	18	50
65500634	21	6	21	50
65500635	28	6	28	25
65500636	34	6	34	25
65500637	42	6	42	25
65500638	54	6	54	10
SILVYN® KLIK-K-RH чёрный				
65500639	10	5	10	50
65500640	13	5	13	50
65500641	16	6	16	50
65500642	18	6	18	50
65500643	21	6	21	50
65500644	28	6	28	25
65500645	34	6	34	25
65500646	42	6	42	25
65500647	54	6	54	10